





























































Тип транзистора	цветные метки на корпусе сбоку	цветные метки на корпусе сверху	эскиз корпуса	Тип транзистора	цветные метки на корпусе сбоку	цветные метки на корпусе сверху	эскиз корпуса
КТ203А	темнокрасная	темнокрасная		КТ208А	оранжевая	темнокрасная	
КТ203Б	темнокрасная	желтая		КТ208Б	оранжевая	желтая	
КТ203В	темнокрасная	темнозеленая		КТ208В	оранжевая	темнозеленая	
КТ203Г	темнокрасная	голубая		КТ208Г	оранжевая	голубая	
КТ203Д	темнокрасная	синяя		КТ208Д	оранжевая	синяя	
КТ203Е	темнокрасная	белая		КТ208Е	оранжевая	белая	
КТ203Ж	темнокрасная	темно коричневая		КТ208Ж	оранжевая	темно коричневая	
КТ203И	темнокрасная	светло табачная		КТ208И	оранжевая	светло табачная	
КТ203К	темнокрасная	серая		КТ208К	оранжевая	серая	
КТ203Л	темнокрасная	серебристая		КТ208Л	оранжевая	серебристая	
КТ203М	темнокрасная	оранжевая		КТ208М	оранжевая	оранжевая	
КТ209А	серая	темнокрасная		КТ339А	голубая	темнокрасная	
КТ209Б	серая	желтая		КТ339Б	голубая	желтая	
КТ209В	серая	темнозеленая		КТ339В	голубая	темнозеленая	
КТ209Г	серая	голубая		КТ339Г	голубая	голубая	
КТ209Д	серая	синяя		КТ339Д	голубая	синяя	
КТ209Е	серая	белая		КТ339Е	голубая	белая	
КТ209Ж	серая	темно коричневая		КТ339Ж	голубая	темно коричневая	
КТ209И	серая	светло табачная		КТ339И	голубая	светло табачная	
КТ209К	серая	серая		КТ339К	голубая	серая	
КТ209Л	серая	серебристая		КТ339Л	голубая	серебристая	
КТ209М	серая	оранжевая		КТ339М	голубая	оранжевая	
КТ342А	синяя	темнокрасная		КТ368А	одна (две) точка	темнокрасная	
КТ342Б	синяя	желтая		КТ368Б	одна (две) точка	желтая	
КТ342В	синяя	темнозеленая		КТ368В	одна (две) точка	темнозеленая	
КТ342Г	синяя	голубая		КТ368Г	одна (две) точка	голубая	
КТ342Д	синяя	синяя		КТ368Д	одна (две) точка	синяя	
КТ342Е	синяя	белая		КТ368Е	одна (две) точка	белая	
КТ342Ж	синяя	темно коричневая		КТ368Ж	одна (две) точка	темно коричневая	
КТ342И	синяя	светло табачная		КТ368И	одна (две) точка	светло табачная	
КТ342К	синяя	серая		КТ368К	одна (две) точка	серая	
КТ342Л	синяя	серебристая		КТ368Л	одна (две) точка	серебристая	

KT342M	синяя	оранжевая		KT368M	одна (две) точка	оранжевая	
KT502A	светложелтая	темнокрасная		KT503A	белая	темнокрасная	
KT502Б	светложелтая	желтая		KT503Б	белая	желтая	
KT502B	светложелтая	темнозеленая		KT503B	белая	темнозеленая	
KT502Г	светложелтая	голубая		KT503Г	белая	голубая	
KT502Д	светложелтая	синяя		KT503Д	белая	синяя	
KT502E	светложелтая	белая		KT503E	белая	белая	
KT502Ж	светложелтая	темно коричневая		KT503Ж	белая	темно коричневая	
KT502И	светложелтая	светло табачная		KT503И	белая	светло табачная	
KT502K	светложелтая	серая		KT503K	белая	серая	
KT502Л	светложелтая	серебристая		KT503Л	белая	серебристая	
KT502M	светложелтая	оранжевая		KT503M	белая	оранжевая	
KT645A	серебристая	темнокрасная		KT3117A	светлая точка	темнокрасная	
KT645Б	серебристая	желтая		KT3117Б	светлая точка	желтая	
KT645B	серебристая	темнозеленая		KT3117B	светлая точка	темнозеленая	
KT645Г	серебристая	голубая		KT3117Г	светлая точка	голубая	
KT645Д	серебристая	синяя		KT3117Д	светлая точка	синяя	
KT645E	серебристая	белая		KT3117E	светлая точка	белая	
KT645Ж	серебристая	темно коричневая		KT3117Ж	светлая точка	темно коричневая	
KT645И	серебристая	светло табачная		KT3117И	светлая точка	светло табачная	
KT645K	серебристая	серая		KT3117K	светлая точка	серая	
KT645Л	серебристая	серебристая		KT3117Л	светлая точка	серебристая	
KT645M	серебристая	оранжевая		KT3117M	светлая точка	оранжевая	
KT203A	две темнозеленые точки						
KT371A	две синие точки						
KT208M	две оранжевые точки						
KT372Б, KT382A	две черные точки						
KT209K	две серые точки						
KT382Б	две красные точки						
KT3112Д	две синие точки						
KT326	коричневая			А	розовая		
KT337	красная			Б	желтая		
KT345	бежевая			В	синяя		
KT349	синяя			Г	бежевая		
KT350	серая			Д	оранжевая		
KT351	желтая			Е	электрик		
KT352	зеленая			Ж	салатовая		
KT363	розовая			И	зеленая		
KT645	белая			К	красная		
KT3107	голубая			Л	серая		